

COUSSINS DE POSITIONNEMENT

Les coussins de positionnement jouent de plus en plus un rôle de grande importance dans le monde des soins. Hors du confort ils apportent une aide dans les cas suivants: prévention d'escarres; pendant et après une opération; lors d'une manipulation kinésithérapique; lors de et après l'accouchement...

Tous les modèles ont été élaborés à l'avis de spécialistes de différents secteurs.

Et bien sur, des modèles sur mesure sont possibles.

	NOYAU	HOUSSE	DIMENSIONS EN CM
Coussin de siege 	Viscosam 85 densité 85 kg/m ³	BILAST imperméable- Entretien de surface – non feu	40/45 3 versions
Coussin talons flottants 	Viscosam 85 – densité 85 kg/m ³ - dur	BILAST imperméable – Entretien de surface – non feu	48/70/4-10
Coussin de mobilisation 30° 	CM mousse polyester densité 40 kg/m ³	BILAST imperméable – Entretien de surface – non feu	Standard: 50/35/13-0 Large: 70/35/13-0
Coussin d'abduction 	CM mousse polyester densité 40 kg/m ³	BILAST imperméable – Entretien de surface – non feu	50/50-25/15
Support jambe 	CM mousse polyester densité 40 kg/m ³	BILAST imperméable – Entretien de surface – non feu	68/30 avec support talon
Gouttiere jambe / bras 	Viscosam 85 densité. 85 kg/m ³ - dur	BILAST imperméable – Entretien de surface – non feu	bras: 30/20/10-7 jambe: 50/20/10-7
Coussin toilette 	CM mousse polyester densité 40 kg/m ³	BILAST imperméable – Entretien de surface – non feu	Rond: diam 40/ épaisseur 6 Carrés: 40/40/6
Coussin cylindre 	CM mousse polyester densité 40 kg/m ³	BILAST imperméable – Entretien de surface – non feu	Diam 10-20-30 Longeur 100

suite COUSSINS DE POSITIONNEMENT

	NOYAU	HOUSSE	DIMENSIONS EN CM
Coussin robot 	VISCOSAM 85 dur CM mousse polyester densité 40 kg/m ³	BILAST imperméable - Entretien de surface - non feu	30/50/12 avec ou sans support
Coussin boomerang 	fibre polyester siliconisé	coton HOUSSE AMOVIBLE EXTRA : hydral (PUR) - coton - jersey - éponge	L 110
Coussin demi-lune 	microperles polystyrène	PUR-coating HOUSSE AMOVIBLE EXTRA : coton - jersey - éponge	30/180
Coussin laterale 	microperles polystyrène	PUR-coating HOUSSE AMOVIBLE EXTRA : coton - jersey - éponge	30/180
Rolopill 	barettes polyether 22 kg/m ³	coton HOUSSE AMOVIBLE EXTRA : hydral (PUR) - coton - jersey - éponge	15/50 - 21/150
Coussin de support 	fibre polyester siliconisé 100%	coton HOUSSE AMOVIBLE EXTRA : hydral (PUR)	20/30 32/48 40/80
Coussin de genou 	fibre polyester siliconisé 100%	coton HOUSSE AMOVIBLE EXTRA : hydral (PUR)	30/50 30/80
Coussin de cou 	fibre polyester siliconisé 100%	coton HOUSSE AMOVIBLE EXTRA : hydral (PUR)	diam 50



Industrielaan 40, B-9660 Brakel

tel +32(0)55 45 58 67 | fax +32 (0)55 45 69 86

info@sampli.com | www.sampli.com